

Broadway MSR SA (Short Arc)

MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3

Короткая дуга и компактная конструкция лампы позволяет создавать компактные светильники с высокой интенсивностью светового пучка, а отличные характеристики цветопередачи помогают достичь оптимальной цветопередачи на сцене.

Инновационная технология P3, разработанная компанией Philips, дает возможность использовать лампы MSR Short Arc при более высоких температурах и в любых позициях. И в результате: Увеличенный срок службы, меньше преждевременных отказов, очень высокая эффективность на протяжении всего срока службы лампы.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGJ50 [PGJ50]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Entertainment
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 h
Описание системы	SA/SE

Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Не указано]
Световой поток (мин.)	87000 lm
Светоотдача (ном.)	93000 lm
Координата цветности X (ном.)	318
Координата цветности Y (ном.)	327
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	78 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	1200 W
Ток лампы (ном.)	15 A
Напряжение сети пуска (мин.)	207 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	na [-]

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	950 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	500 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	872790092602600
Название продукта для заказа	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3

Broadway MSR SA (Short Arc)


EAN/UPC — продукт	8727900926026
Код заказа	928174605114
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	3

Материал № (12NC)	928174605114
Вес нетто (шт.)	0,107 kg

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Чертеж размеров



MSR GOLD 1200 SA/SE

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	26,1 mm	5,5 mm	44 mm	46 mm	45 mm	109 mm

