


Ihre Vorteile

- Ideal für Insektenfallen und ähnliche Anwendungen
- Effektives, langwelliges UVA-Licht
- Unterschiedliche Formfaktoren sorgen für ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit
- RoHS-konform und bleifrei
- Besonders niedriger Quecksilbergehalt

OSRAM BLUE UVA / Color 78

Die ideale UVA-Niederdrucklampe für ein breites Anwendungsspektrum in Technik und Biologie





OSRAM DULUX® S BLUE UVA

Produkt-Bezeichnung	Produkt-Nr.	W	A	UVA/W	l [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	Ø [mm]	Symbol	t [h]	Symbol	No.
DULUX® S BL UVA 7W/78 G23	4008321198907	7	0,17	1,4	114	97	28	12	G23	5000 ¹⁾	50	1	1
DULUX® S BL UVA 9W/78 G13	4008321198938	9	0,17	1,7	144	127	28	12	G23	5000 ¹⁾	50	1	1
DULUX® S BL UVA 11W/78 G13	4052899037885	11	0,16	2,1	211	194	28	12	G23	5000 ¹⁾	10	1	1



OSRAM DULUX® L BLUE UVA

Produkt-Bezeichnung	Produkt-Nr.	W	A	UVA/W	l [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	Ø [mm]	Symbol	t [h]	Symbol	No.
DULUX® L BL UVA 18W/78 2G11	4008321198990	18	0,32	3,9	225	195	40	18	2G11	5000 ¹⁾	10	2	2
DULUX® L BL UVA 24W/78 2G11	4052899037984	24	0,34	5,3	315	285	40	18	2G11	5000 ¹⁾	10	2	2
DULUX® L BL UVA 36W/78 2G11	4008321875303	36	0,43	7,9	411	381	40	18	2G11	5000 ¹⁾	10	2	2
DULUX® L BL UVA 55W/78 2G11	4008321894618	55	0,55	12,0	530	500	40	18	2G11	5000 ¹⁾	10	2	2



OSRAM LINEAR BLUE UVA

Produkt-Bezeichnung	Produkt-Nr.	W	A	UVA/W	l [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	Ø [mm]	Symbol	t [h]	Symbol	No.
L BL UVA 8W/78 G5	4052899077355	8	0,15	1,6	288	n.a.	n.a.	16	G13	5000 ¹⁾	25	3	3
L BL UVA 15W/78 G5	4052899077386	15	0,41	3,1	288	n.a.	n.a.	16	G13	5000 ¹⁾	25	3	3
L BL UVA 15W/78 G13	4008321880482	15	0,31	4,0	438	n.a.	n.a.	26	G5	5000 ¹⁾	25	3	3
L BL UVA 18W/78 G13	4008321880468	18	0,37	4,7	590	n.a.	n.a.	26	G5	5000 ¹⁾	25	3	3

1) Durchschnittliche Lebensdauer

Die Leuchtstofflampen OSRAM BLUE UVA / Color 78 bieten perfekte Voraussetzungen für ein breites Anwendungsspektrum

- Insektenfallen
- Fingernagelmodellage
- Herstellung von Leiterplatten
- Aushärten von photosensitivem Material
- Fluoreszenzanreger bei wissenschaftlichen und kriminalistischen Untersuchungen
- Herstellung von Dentalprothetik
- Echtheitsprüfung von Banknoten und Kreditkarten
- Beleuchtung von Terrarien

OSRAM GmbH

Zentrale:

Display/Optic

Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
Telefon +49 (0)89-6213-0
Fax +49 (0)89-6213-20 20
www.osram.com

Nonnendammallee 44
13625 Berlin
E-mail: displayoptic@osram.com

